



솔레노이드 밸브 MVH-5/3E-1/8-B-VI-X

Part Number: 164570

FESTO

솔레노이드 코일 및 수동 작동, 플러그 소켓 없음.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	5/3 배기
액추에이터 형태	전기적
표준 공칭 유량	1,000 l/min
작동 압력	3 ... 10 bar
디자인 구조	피스톤 슬라이드
Reset 형태	기계 스프링
공칭 사이즈	8 mm
배기 기능	유량 조절 가능
씰링 원리	소프트
파일럿 형태	파일럿
유량 방향	전환 불가
Off 스위칭 시간	50 ms
On 스위칭 시간	40 ms
특성 코일 자료	24 V DC: 2.5 W
허용 가능 전압 파동	+/- 10 %
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [6:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨)
매체 온도	-5 ... 50 °C
파일럿 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [6:4:4]
주변 온도	-5 ... 50 °C
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	서브-베이스 G1/8
공압 연결구, 포트 2	G1/8
공압 연결구, 포트 3	서브-베이스 G1/8
공압 연결구, 포트 4	G1/8
공압 연결구, 포트 5	서브-베이스
재질 사항	PWIS 물질 함유