


# 리미트 스위치 부착물 QH-DR-E-SIEN-M12-NB-B

Part Number: 164853

FESTO



## 자료 시트

| 특징                                   | 값                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 표준에 기반                               | EN 60947-5-2<br>VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| 디자인                                  | 각도                                   |
| 조립 위치                                | 어디든                                  |
| 회로 단락 보호                             | 펄스                                   |
| 스위칭 부품 기능                            | 초기상태 열림 접점                           |
| 극성 보호                                | 모든 전기 연결용                            |
| 측정 원리                                | 유도형                                  |
| 스위칭 상태 표시기                           | 아니오                                  |
| 작동 전압 범위 DC                          | 10 ... 30 V                          |
| 절연 전압                                | 50 V                                 |
| 최대 출력 전류                             | 200 mA                               |
| 스위치 출력                               | PNP                                  |
| 서지 강도                                | 0.5 kV                               |
| 오염 등급                                | 3                                    |
| CE 심볼 (declaration of conformity 참조) | EU-EMV 가이드라인에 대응                     |
| 부식 방지 등급 KBK                         | 2                                    |
| 보호 등급                                | IP65                                 |
| 주변 온도                                | -25 ... 70 °C                        |
| 전기 연결                                | 볼트 체결 단자                             |
| 케이블 직경                               | 8 ... 13 mm                          |
| 케이블 패킹 연결                            | M20                                  |
| 재질 사항                                | RoHS 에 승인                            |
| 씰에 대한 재질 정보                          | EPDM                                 |
| 하우징 커버의 재질 유의                        | PC                                   |
| 하우징 소켓의 재질 유의                        | PA                                   |
| 콘솔의 재질 유의                            | 고합금 강철, 부식방지                         |