


리미트 스위치 부착물 QH-DR-E-S3-PK-3-B-B

Part Number: 164855

FESTO



자료 시트

특징	값
표준에 기반	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
디자인	각도
조립 위치	어디든
측정 원리	공압
스위칭 상태 표시기	아니오
작동 압력	-0.95 ... 8 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7::-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2
보호 등급	IP65
주변 온도	-10 ... 60 °C
공압 연결구	G1/8
재질 사항	RoHS 에 승인
씰에 대한 재질 정보	EPDM
하우징 커버의 재질 유의	PC
하우징 소켓의 재질 유의	PA
콘솔의 재질 유의	고합금 강철, 부식방지