


스토퍼 실린더 STAF-50-30-P-A-K

Part Number(&P): 164881

FESTO

롤러, 내장형 플랜지 플레이트 포함.
이 제품군은 유동성 매질에는 사용할 수 없습니다. 복동 실린더를 사용하기 위한 약간의 변형이 가능합니다.



자료 시트

특징	값
행정거리	30 mm
피스톤 직경	50 mm
쿠션	P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트
조립 위치	수평
작동 모드	단동 당김 동작
디자인 구조	토글 레버형 피스톤 로드
위치 감지	근접 센서용
사양	단일 끝단 피스톤 로드
토크에 대한 보호/가이드	가이드 로드
작동 압력	1.5 ... 10 bar
작동 매체	필터처리 압축공기
부식 방지 등급 KBK	2
주변 온도	5 ... 60 °C
충격력	1,200 N
제품 중량	1,810 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구	G1/8
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
커버에 대한 재질 정보	알루미늄
씰에 대한 재질 정보	NBR
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄
피스톤 로드에 대한 재질 정보	고합금 강철, 부식방지