


# 스톱퍼 실린더 STAF-32-20-P-A

Part Number: 164890

FESTO

롤러 포함.

이 제품군은 유동성 매질에는 사용할 수 없습니다. 복동 실린더를 사용하기 위한 약간의 변형이 가능합니다.



## 자료 시트

특징	값
행정거리	20 mm
피스톤 직경	32 mm
쿠션	P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트
조립 위치	어디든
작동 모드	단동 당김 동작
디자인 구조	피스톤 로드
위치 감지	근접 센서용
사양	단일 끝단 피스톤 로드
작동 압력	1.5 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
부식 방지 등급 KBK	2
주변 온도	0 ... 60 °C
충격력	1,000 N
스위칭 동작동안 허용 가능한 측면력	550 N
제품 중량	540 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구	M5
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
커버에 대한 재질 정보	알루미늄
씰에 대한 재질 정보	NBR
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄
피스톤 로드에 대한 재질 정보	고합금 강철, 부식방지