



평면 실린더 EZH-2,5/9-10-B

Part Number: 164991

FESTO

회전 방지



자료 시트

특징	값
행정거리	10 mm
피스톤 직경	6 mm 근사직경(타원형)
쿠션	쿠션 없음
조립 위치	어디든
작동 모드	단동 푸쉬 동작
디자인 구조	피스톤 사각 피스톤 로드
위치 감지	없음
토크에 대한 보호/가이드	사각 피스톤 로드
작동 압력 MPa	0.28 ... 0.6 MPa
작동 압력	2.8 ... 6 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	0 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	10 N
이론적인 최소 스프링 복귀력	3 N
이론적인 최대 스프링 복귀력	4 N
제품 중량	11 g
마운팅 형태	측면 홀 포함
공압 연결구	바브 피팅 PK-3
커버 소재	알루미늄
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄
피스톤 로드 소재	구리 합금 니켈 도금