


엔코더 케이블
NEBC-S1G9-K-2-N-S-S1G9
Part Number: 1680831

FESTO



자료 시트

특징	값
보호 등급	IP20
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-40 ... 70 °C
주위 온도	-40 ... 70 °C
최소 케이블 휨 반경	51 mm
체인 링크 트렁킹에 적당	예
케이블 구조	차폐 4x(2 x 0,14 mm ²)
케이블 길이	2 m
재질 사항	RoHS 에 승인
케이블 피복에 대한 재질 정보	TPE-U(PU)