


볼 밸브

VZBA-1/4"-WW-63-T-22-F0304-V4V4T

Part Number: 1686656

FESTO

2/2-way, 탑 플랜지 홀 패턴 F0304, 용접 연결 방식



자료 시트

특징	값
디자인 구조	2-way 볼 밸브
액추에이터 형태	기계적
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
마운팅 형태	라인 설치
프로세스 밸브 연결	끝단에 용접/끝단에 용접
스위칭 상태 표시기	슬롯 방향 = 유량 방향
플랜지 홀 패턴	F03 F04
내부 직경	10 mm
공칭 직경 DN	8
밸브 기능	2/2
수동 작동	없음
유량 방향	전환 가능
프로세스 밸브의 공칭 압력	63
구동 토크	6 Nm
표준에 기반	DIN 3202-S13 ISO 5211
매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [-::-] 가스 주입 물 (수증기는 없음) Neutral fluids 요청에 따른 기타 매체
매체 온도	-10 ... 200 °C
유량 Kv	7 m3/h
재질 사항	RoHS 에 승인
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
하우징 소재	고합금 강철, 부식방지
하우징용 재질 정보	1.4408
씰 소재	PTFE PTFE 강화
볼 소재	고합금 강철, 부식방지
볼용 재질 정보	1.4408
샤프트 소재	고합금 강철, 부식방지
샤프트용 재질 번호	1.4401
제품 중량	650 g
부식 방지 등급 KBK	3 - 부식 응력 수준 높음