


# 볼 밸브

## VZBC-15-FF-40-22-F0304-V4V4T

Part Number: 1692198

FESTO

스테인리스강, 2/2-way, 공칭 너비 DN15, 상단 플랜지 F0304, PN40, DIN 1092-1.



### 자료 시트

특징	값
디자인 구조	2-way 볼 밸브
액츄에이터 형태	기계적
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
마운팅 형태	라인 설치
프로세스 밸브 연결	광폭형
스위칭 상태 표시기	슬롯 방향 = 유량 방향
플랜지 홀 패턴	F03 F04
내부 직경	15 mm
공칭 직경 DN	15
밸브 기능	2/2
수동 작동	없음
유량 방향	전환 가능
프로세스 밸브의 공칭 압력	40
구동 토크	10 Nm
표준에 기반	EN 1092-1 ISO 5211
매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [---] 가스 주입 물 (수증기는 없음) Neutral fluids 요청에 따른 기타 매체
매체 온도	-10 ... 200 °C
유량 Kv	19.4 m <sup>3</sup> /h
재질 사항	RoHS 에 승인
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
하우징 소재	고합금 강철, 부식방지
하우징용 재질 정보	1.4408
씰 소재	PTFE PTFE 강화
볼 소재	고합금 강철, 부식방지
볼용 재질 정보	1.4408
샤프트 소재	고합금 강철, 부식방지
샤프트용 재질 번호	1.4401
제품 중량	1,500 g
부식 방지 등급 KBK	3 - 부식 응력 수준 높음