

# Heavy-duty 가이드 HD-8- -

Part Number(&P): 170023


FESTO

## 설정 가능

제품 설정을 하기 위해서는 제품을 장바구니에 담으시기 바랍니다..

이제품은 설정에만 의존한다면, 기술자료시트 상의 데이터 및 해당 액세서리가 정확하게 일치하지 않을 수도 있습니다.

단종 예정, 2009년까지만 가능



예시 표시

## 자료 시트

~ConfIndependentDatasheet

특징	값
사이즈	8
행정거리	10 ... 1,080 mm
조립 위치	어디든
가이드	Recirculating 볼 베어링 가이드
디자인 구조	드라이브 유닛 미포함 가이드 축
최대 속도	3 m/s
부식 방지 등급 KBK	0
주변 온도	-10 ... 60 °C
최대 힘 Fy	518 N
최대 힘 Fz	518 N
최대 토크 Mx	12.6 Nm
최대 토크 My	16.8 Nm
최대 토크 Mz	16.8 Nm
이송 질량	195 g
0 mm 행정거리의 이송 질량	195 g
10 mm 행정거리 당 추가 중량	33 g
0 mm 행정거리 당 기본 중량	860 g
가이드 부품에 대한 재질 정보	강철
하우징에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금 아노다이징