

# Heavy-duty 가이드 HD-40- -

Part Number(&P): 170027


FESTO

## 설정 가능

제품 설정을 하기 위해서는 제품을 장바구니에 담으시기 바랍니다..

이제품은 설정에만 의존한다면, 기술자료시트 상의 데이터 및 해당 액세서리가 정확하게 일치하지 않을 수도 있습니다.

단종 예정, 2009년까지만 가능



## 자료 시트

~ConfIndependentDatasheet

특징	값
사이즈	40
행정거리	10 ... 2,110 mm
조립 위치	어디든
가이드	Recirculating 볼 베어링 가이드
디자인 구조	드라이브 유닛 미포함 가이드 축
최대 속도	3 m/s
부식 방지 등급 KBK	0
주변 온도	-10 ... 60 °C
최대 힘 Fy	5,400 N
최대 힘 Fz	5,600 N
최대 토크 Mx	375 Nm
최대 토크 My	560 Nm
최대 토크 Mz	540 Nm
이송 질량	3,300 g
0 mm 행정거리의 이송 질량	3,300 g
10 mm 행정거리 당 추가 중량	176 g
0 mm 행정거리 당 기본 중량	11,800 g
가이드 부품에 대한 재질 정보	강철
하우징에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금 아노다이징