


전원 공급
SPC200-PWR-AIF
 Part Number: 170175

전원 공급 및 축 인터페이스 포함.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--------------------|--|
| 최대 전류 소모, 부하 | 5 A |
| 최대 전류 소모, 논리회로 | 4 A |
| 공칭 동작 전압 DC | 24 V |
| 논리 회로 전압용 전원 차단 버퍼 | 10 ms |
| 잉여 리플 | 2 % |
| 정격 전류 소모, 플러그인 모듈 | 100 mA |
| 허용 가능 전압 파동 | -5 % / +25 % |
| 제품 중량 | 82 g |
| 전기 연결, 작동 전압 | 단자대 띠 3-핀 |
| 전기 연결, AIF OUT | 5-핀 |
| 성능 특성, 축 연결 | 2 공압 축 최대 16 디지털 기능 입력 최대 16 디지털 기능 출력 |
| 설치 공간 | 1 |