


**설정값 모듈**  
**SPC200-2AI-U**  
 Part Number: 170177



**자료 시트**

특징	값
최대 증폭 에러	0.2 %
절대 기준 전압 정밀도	0.4 %
아날로그 입력의 수량	2
분해능	12 Bit
입력 필터	저 대역, 16 Hz
입력 전압 범위	0 ... 10 V
기준 전압원의 최대 부하 전류	8 mA
최대 옴셋 에러	1.5 mV
최소 입력 저항	200 kOhm
기준 전압	10 V
정격 전류 소모, 플러그인 모듈	10 mA
제품 중량	55 g
절대 변환기 정밀도	< 0,3 % FS
비-선형	3 LSB
전기 연결, 입력	단자대 띠 9-핀
설치 공간	3 이상 부터