


**디지털 I/O**  
**SPC200-DIO**  
 Part Number: 170179



**자료 시트**

특징	값
퓨즈 보호, 출력	전자 최대 작동 전류: 2 A 모든 출력의 합을 통해
센서 공급 전압용 퓨즈 보호	전자
응답 시간, 출력	1.5 ms
디지털 출력의 수량	8
디지털 입력의 수량	10
출력의 형태	IEC 61131-2 에 따름 Positive 논리회로 (PNP) 전기적 절연
입력의 형태	IEC 61131-2 에 따름 Positive 논리회로 (PNP) 전기적 절연 없음
디바운스 시간, 입력	5 ms
공칭 작동 전압, DC 출력	24 V
센서 공급	내부 전원 공급에서 0.5 A
전류 소모, 입력	8 mA
출력 당 전류 송전량	250 mA
정격 전류 소모, 플러그인 모듈	50 mA
허용 전압 파동, 출력	+/- 25 %
제품 중량	62 g
전기 연결, 출력	단자대 띠 10-핀
전기 연결, 입력	단자대 띠 12-핀
설치 공간	3 이상 부터