


버스 인터페이스 SPC200-COM-PDP

Part Number: 170224

FESTO

PROFIBUS DP 연결 포함.



자료 시트

특징	값
설정 지원	장비 데이터 베이스 파일
정격 전류 소모, 플러그인 모듈	50 mA
제품 중량	80 g
출력에 대한 최대 어드레스 용량	32 byte
입력에 대한 최대 어드레스 용량	32 byte
필드버스 인터페이스 어드레스 범위	1 ... 125
필드버스 인터페이스 디자인	전기적 절연 RS 485 9,6kBaud - 12 Mbaud DPV0: 순환 통신
전기 연결, 필드버스 인터페이스	플러그 소켓 SUB-D 9-핀
설치 공간	3 이상 부터 MMI로 4 또는 그 이상