


# 원형 실린더 DSAB-50- -P


Part Number(&P): 172506

FESTO

직접 마운팅용 베어링 커버, 실린더 축 수평 공압 연결구 포함 앤드 캡  
이 제품은 한국웨스트(주)에서만 주문 가능합니다.



Exemplary  
representation



## 자료 시트

| 특징                    | 값                              |
|-----------------------|--------------------------------|
| 행정거리                  | 1 ... 500 mm                   |
| 피스톤 직경                | 50 mm                          |
| 쿠션                    | P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트         |
| 작동 압력                 | 1 ... 10 bar                   |
| 작동 모드                 | 복동                             |
| 작동 매체                 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]  |
| 작동 및 파일럿 매체 확인        | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK          | 2                              |
| 주변 온도                 | -20 ... 80 °C                  |
| 6 bar에서 이론적 힘, 복귀 행정  | 989 N                          |
| 6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정  | 1,178 N                        |
| 0 mm 행정거리의 이송 질량      | 892 g                          |
| 10 mm 행정거리 당 추가 중량    | 40.1 g                         |
| 0 mm 행정거리 당 기본 중량     | 977 g                          |
| 10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수 | 24.8 g                         |
| 공압 연결구                | G1/4                           |
| 커버에 대한 재질 정보          | 전조 알루미늄 합금                     |
| 씰에 대한 재질 정보           | NBR<br>TPE-U(PU)               |
| 하우징에 대한 재질 정보         | 고합금 강철, 부식방지                   |
| 피스톤 로드에 대한 재질 정보      | 고합금 강철                         |