


서비스 유니트 FRC-3/4-D-5M-MIDI-NPT

Part Number: 173872

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

필터/압력조절기/윤활기 조합, 5 μ 필터, 금속 보호망. 수동 배수기.
대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면
찾으실 수 있습니다.

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|--|
| 사이즈 | MIDI |
| 조립 위치 | 수평 |
| 응축수 배수기 | 수동 순간-접점 |
| 필터 등급 | 5 μm |
| 작동 압력 | 1 ... 16 bar |
| 압력 조절 범위 | 0.5 ... 12 bar |
| 표준 공칭 유량 | 2,100 l/min |
| 작동 매체 | ISO 8573-1:2010 [-:9:-]에 준하는 압축 공기 가스 주입 |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 출력에서 공기 청정 등급 | ISO 8573-1:2010 [6:8: -]에 따른 압축 공기 가스 주입 |
| 매체 온도 | -10 ... 60 °C |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 제품 중량 | 1,440 g |
| 마운팅 형태 | 라인 설치 마운팅 브라켓 포함 옵션 |
| 공압 연결구, 포트 1 | 3/4 NPT |
| 공압 연결구, 포트 2 | 3/4 NPT |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 하우징 소재 | 아연 다이캐스트 |
| 보울 소재 | PC |