


케이블 포함 플러그 소켓 KMEB-2-230-2,5

Part Number: 174846

FESTO

조립됨, MEBH, MOEBH 밸브 및 N2 솔레노이드용.



자료 시트

특징	값
마운팅 형태	M2.5 센트럴 볼트형 솔레노이드 밸브 위
조립 위치	어디든
제품 중량	200 g
전기 연결	4-핀 플러그 소켓, 각형 EN 175301-803에 따른 플러그 패턴 C타입 DIN EN 175301-803에 따름
공칭 작동 전압, AC	230 V
보호 접지 연결	가능
케이블 길이	2.5 m
케이블 직경	6.2 mm
케이블 구조	3x0,75
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
주변 온도	-20 ... 80 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
케이블 피복 소재	TPE-U(PUR)
하우징 소재	PA POM
전기 접점 소재	청동