



일방향 유량 조절 밸브 GRGZ-M3-QS-3

Part Number: 175046
단종 예정 제품

FESTO

공급 공기 유량 조절 QS 피팅.
단종 예정 제품. 2018년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는
Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	일방향 유량 조절 기능
공압 연결구, 포트 1	QS-3
공압 연결구, 포트 2	M3
조절 부품	슬롯형 헤드 볼트
마운팅 형태	나사산
정방향 표준 공칭 유량	41 l/min
조절 방향 표준 공칭 유량	27 ... 44 l/min
작동 압력	0.2 ... 10 bar
주변 온도	-10 ... 60 °C
조립 위치	어디든
유량 제어 방향에서 표준 유량: 6 -> 0 bar	95 l/min
차단 방향에서 표준 유량: 0 -> 6 bar	75 ... 100 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
매체 온도	-10 ... 60 °C
최대 조임 토크	0.3 Nm
제품 중량	14 g
Material of threaded plug	황동 니켈 도금
재질 사항	RoHS 에 승인
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	황동
Material swivel fitting	아연 다이캐스트