


유량 조절 밸브 GRLO-M5-QS-3-LF-C

Part Number: 175054

FESTO

Non-return 기능 없음, 회전 조인트.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	유량 조절 기능
공압 연결구, 포트 1	M5
공압 연결구, 포트 2	QS-3
조절 부품	슬롯형 헤드 볼트
마운팅 형태	나사산
정방향 표준 공칭 유량	40 l/min
작동 압력	0 ... 10 bar
주변 온도	-10 ... 60 °C
조립 위치	어디든
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	80 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 ... 60 °C
최대 죄임 토크	1.5 Nm
제품 중량	9 g
나사산 플러그 소재	황동
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
Release ring 소재	POM
조정 나사 소재	황동
회전 피팅 소재	아연 다이캐스트