


연결 케이블 KMP1-02-II-4-5

Part Number: 175654
단종 예정 제품

FESTO

밸브 터미널 IIIMP-02용, 밸브 4연까지 안전하게 조립, 길이 5 m
단종 예정 제품. 2017년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는
Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
작동 전압 범위 AC	<= 300 V
작동 전압 범위 DC	<= 250 V
허용 가능 전류 부하	4 A
보호 등급	IP65
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	5 ... 70 °C
주위 온도	-30 ... 70 °C
제품 중량	1,933 g
전기 연결	25-핀 플러그 소켓
케이블 구조	25 x 0,75 mm ²
케이블 직경	13 mm
케이블 길이	5 m
마운팅 형태	클램프 띠 포함
하우징에 대한 재질 정보	주조 경합금
케이블 피복에 대한 재질 정보	PE
크림프 콘넥터용 재질 정보	구리 합금 은 도금