



위치 센서 SMH-S1-HGP06

Part Number: 175710
단종 예정 제품

FESTO

출 효과 포함, 미니 그리퍼가 포함된 무접촉 감지. 평가 유닛 SMG-AE1 또는 신호 변환기 SVE4와 조합 시에만 기능.



자료 시트

특징	값
디자인	그립퍼용
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
재질 사항	RoHS 에 승인
측정된 변수	위치
측정 원리	출 자석
주변 온도	5 ... 60 °C
회로 단락 보호	아니오
과부하 저항 용량	사용 불가
출력 신호	아날로그
극성 보호	아니오
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 포함 케이블
전기 연결 1, 연결 기술	M8x1 , EN 61076-2-104 표준 A 코드
전기 연결 1, 핀/와이어 수	4
전기 접점 소재	황동, 도금
케이블 길이	0.5 m
케이블 피복 색상	회색
케이블 피복 소재	TPE-U(PUR)
마운팅 형태	그립퍼에 볼트 취부
조립 위치	어디든
제품 중량	20 g
하우징 색상	흑색
하우징 소재	에폭시 수지 다이어프램 밸브 PUR
보호 등급	IP65
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L