

반-회전 드라이브 DRQD-32- -


Part Number(&P): 175804

FESTO

설정 가능

제품 설정을 하기 위해서는 제품을 장바구니에 담으시기 바랍니다..

이제품은 설정에만 의존한다면, 기술자료시트 상의 데이터 및 해당 액세서리가 정확하게 일치하지 않을 수도 있습니다.



자료 시트

~ConfIndependentDatasheet

특징	값
사이즈	32
회전 각도	1 ... 360 deg
쿠션	공압 쿠션, 조절 가능 충격 완충기, 가혹한 특성 곡선, 조절 가능
조립 위치	어디든
디자인 구조	랙과 피니언
최대 중간 위치 수량	1
위치 감지	근접 센서용
사양	에너지 공급 FW: 플랜지 샤프트 SD: 이송 플레이트 ZW: 스피곳 샤프트
작동 압력	1 ... 10 bar
작동 모드	복동
ATEX 카테고리	II 2 GD
ATEX 인증	II 2 GD c T4 T120°C
ATEX 승인	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
작동 매체	필터처리 압축공기
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-Ex 방폭 가이드라인 (ATEX) 에 대응
부식 방지 등급 KBK	1
주변 온도	-10 ... 60 °C
6 bar에서 토크	12.5 ... 13.5 Nm
허용 가능 관성 질량 모멘트	0.004 ... 0.15 kgm2
마운팅 형태	관통 홀 포함 내부 (암) 나사산 포함 옵션
공압 연결구	G1/8
드라이브 샤프트에 대한 재질 정보	열-처리 강철
커버에 대한 재질 정보	알루미늄
씰에 대한 재질 정보	NBR TPE-U(PU)
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄