


회전 플랜지
SNCB-80-R3
 Part Number: 176948



자료 시트

특징	값
사이즈	80
표준에 기반	ISO 15552
사양	탁월한 부식 보호 기능
부식 방지 등급 KBK	3 - 부식 응력 수준 높음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
주변 온도	-40 ... 90 °C
제품 중량	632 g
재질 사항	RoHS 에 승인
마운팅 소재	알루미늄 다이캐스트 보호 코팅 포함
마운팅 핀 소재	고합금 강철, 부식방지
베어링 소재	플라스틱
디스크 소재	스틸, 아연도금
나사 소재	고합금 강철, 부식방지
락(Lock) 소재	스프링 스틸, 갈바닉