

연결 케이블 KEA-1-25P-10

Part Number: 177414

FESTO



자료 시트

특징	값
마운팅 형태	관통 홀 포함
제품 중량	1,092 g
전기 연결	플러그 소켓 Sub-D 25-핀
작동 전압 범위 DC	<= 250 V
작동 전압 범위 AC	<= 250 V
허용 가능 전류 부하	4 A
케이블 길이	10 m
케이블 직경	12 mm
케이블 구조	25x0,34
보호 등급	IP65
주변 온도	-20 ... 80 °C
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-5 ... 70 °C
케이블 피복에 대한 재질 정보	PVC
하우징에 대한 재질 정보	PA
크림프 콘넥터용 재질 정보	구리 합금 금 도금
조립 위치	어디든