


멀티핀 분배기
MPV-E/A12-M8
 Part Number: 177670



자료 시트

특징	값
마운팅 형태	관통 홀 포함 Top-hat 레일 포함 옵션
제품 중량	120 g
전기 콘넥터 기술, I/O	M8 3-핀
작동 전압 범위 DC	10 ... 30 V
슬롯 당 전류 송전량	1 A
허용 가능 전류 부하	4 A
보호 등급	IP65 조립된 조건 IEC 60529에 따름
주변 온도	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
하우징 소재	PA6 강화
소켓 소재	황동