


멀티핀 분배기 MPV-E/A08-M12

Part Number: 177671
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2017년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
작동 전압 범위 DC	10 ... 30 V
슬롯 당 전류 송전량	4 A
허용 가능 전류 부하	12 A
보호 등급	IP67 조립된 조건 IEC 60529에 따름
주변 온도	-20 ... 80 °C
제품 중량	200 g
전기 콘넥터 기술, I/O	M12 5-핀
마운팅 형태	관통 홀 포함
재질 정보, 소켓	황동 아연 도금
하우징에 대한 재질 정보	TPE-U(PU)
케이블 피복에 대한 재질 정보	TPE-U(PU)