


원터치 피팅
CQ-3/8-15H
 Part Number: 177707

고 유량용



자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	9.4 mm
Screw-in 볼트부 씰링 타입	씰링 링
조립 위치	어디든
컨테이너 사이즈	1
디자인 구조	Push/Pull 원리
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 7 bar
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 15 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
식품 안전	추가 재료 정보 참조
주변 온도	-25 ... 70 °C
공칭 조임 토크	2.5 Nm
공칭 조임 토크의 공차	± 10 %
제품 중량	10 g
공압 연결구, 포트 1	수 나사산 G3/8
공압 연결구, 포트 2	Push-in 슬리브 CQ-12
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	POM
Release ring 소재	POM