


플라스틱 파이프 PQ-PA-18X2X3000

Part Number: 177730

FESTO

압축 공기, 진공 또는 유체용. 3 m 길이로 공급.



자료 시트

특징	값
외부 직경	18 mm
내부 직경	14 mm
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 15 bar
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-25 ... 75 °C
주변 온도	-25 ... 75 °C
길이에 따른 제품 중량	0.103 kg/m
색상	흑색
튜브 소재	PA