


커플링 EAMD-56-46-25-23X27-U

Part Number: 1781045

FESTO

드라이브 요소, 스텝 또는 서보모터의 회전 움직임 전환



자료 시트

특징	값
홀더 직경 1	25 mm
홀더 직경 2	23 mm
사이즈	56
공칭 길이	46.5 mm
조립 위치	어디든
최대 속도	5,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
주변 온도	-25 ... 60 °C
관성 질량 모멘트	151 kgmm ²
이송 가능 토크	75 Nm
제품 중량	407 g
재질 사항	RoHS 에 승인