



흡착 건조기

LDF-H4-G1/2

Part Number(&P): 178525

FESTO

건조 청결 압축 공기용.



자료 시트

특징	값
조립 위치	수평 +/- 5
디자인 구조	냉각-재생가능 흡착식 건조기
입력 압력 1	4 ... 10.5 bar
작동 매체	필터처리, 비윤활 압축 공기
CE-Zeichen (siehe Konformit?serkl?ung)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU 저전압 가이드라인에 대응
압력 이슬점	-40 °C
부식 방지 등급 KBK	1
보관 온도	-20 ... 60 °C
출력에서 공기 청정 등급	DIN ISO 8573-1에 따른 2.2.1
매체 온도	2 ... 50 °C
주변 온도	2 ... 50 °C
인증	Germanischer Lloyd
제품 중량	24,700 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/2
공압 연결구, 포트 2	G1/2
하우징에 대한 재질 정보	아연 다이캐스트