



흡착 건조기

LDF-H7-G1/2

Part Number(&P): 178534

FESTO

건조 청결 압축 공기용.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--|--------------------------------------|
| 조립 위치 | 수평 +/- 5 |
| 디자인 구조 | 냉각-재생가능 흡착식 건조기 |
| 입력 압력 1 | 4 ... 10.5 bar |
| 작동 매체 | 필터처리, 비윤활 압축 공기 |
| CE-Zeichen (siehe Konformit?serkl?ung) | EU-EMV 가이드라인에 대응 EU 저전압 가이드라인에 대응 |
| 압력 이슬점 | -40 °C |
| 부식 방지 등급 KBK | 1 |
| 보관 온도 | -20 ... 60 °C |
| 출력에서 공기 청정 등급 | DIN ISO 8573-1에 따른 2.2.1 |
| 매체 온도 | 2 ... 50 °C |
| 주변 온도 | 2 ... 50 °C |
| 인증 | Germanischer Lloyd |
| 제품 중량 | 41,200 g |
| 마운팅 형태 | 관통 홀 포함 |
| 공압 연결구, 포트 1 | G1/2 |
| 공압 연결구, 포트 2 | G1/2 |
| 하우징에 대한 재질 정보 | 아연 다이캐스트 |