

밸브 터미널 VIMP-04-D-3

Part Number(&P): 18088


FESTO

멀티핀 연결 포함, 사이즈 3

주문시, 밸브 터미널 Configurator를 구동해 주십시오.

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.

단종 예정, 2011년까지만 가능.



자료 시트

~ConfIndependentDatasheet

특징	값
밸브 기능	5/2 단동 솔레노이드 5/2 복동 솔레노이드 5/3 공급 5/3 배기 5/3 중간 위치 닫힘
표준 공칭 유량	4,500 l/min
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
전기적 연결	Multipol
최대 밸브 연수	14
주변 온도	-10 ... 60 °C
보호 등급	IP65
배기 기능	유량 조절 가능
액추에이터 형태	전기적
밸브 터미널 타입	04
디자인 구조	피스톤 슬라이드
파일럿 공압 공급	외부 내부
밸브 터미널 구조	모듈형 및 확장 가능
스위칭 상태 표시기	LED
파일럿 압력	2 ... 10 bar
진공에 대한 적합성	예
공칭 작동 전압, AC	110 V
공칭 동작 전압 DC	24 V
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응
매체 온도	-10 ... 60 °C