


멀티핀 소켓 콘넥터 IMP1-SD-40

Part Number(&P): 18318

FESTO

단종 예정, 2011년까지만 가능.



자료 시트

특징	값
허용 가능 케이블 직경	18 ... 27 mm
조립 위치	어디든
작동 전압 범위 AC	<= 300 V
작동 전압 범위 DC	<= 250 V
허용 가능 전류 부하	10 A
보호 등급	IP65
주변 온도	-40 ... 125 °C
제품 중량	395 g
종단 단면	1.5 mm ²
전기 연결	플러그 소켓 40-핀
케이블 패킹 연결	Pg29
마운팅 형태	클램프 띠 포함
하우징에 대한 재질 정보	플라스틱 주조 경합금
크림프 콘넥터용 재질 정보	구리 합금 은 도금