



# 원형 실린더 ESAS-50- -P-A

Part Number(&P): 183265

FESTO

회전 베어링 포함 앤드 캡

이 제품은 한국웨스트(주)에서만 주문 가능합니다.



## 자료 시트

| 특징                    | 값                               |
|-----------------------|---------------------------------|
| 행정거리                  | 1 ... 250 mm                    |
| 피스톤 직경                | 50 mm                           |
| 쿠션                    | P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트          |
| 작동 압력                 | 1.5 ... 10 bar                  |
| 작동 모드                 | 단동<br>푸쉬 동작                     |
| 작동 매체                 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]   |
| 작동 및 파일럿 매체 확인        | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK          | 2                               |
| 주변 온도                 | -20 ... 80 °C                   |
| 6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정  | 1,053 N                         |
| 0 mm 행정거리의 이송 질량      | 760 g                           |
| 10 mm 행정거리 당 추가 중량    | 40.1 g                          |
| 0 mm 행정거리 당 기본 중량     | 1,076 g                         |
| 10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수 | 24.8 g                          |
| 공압 연결구                | G1/4                            |
| 커버에 대한 재질 정보          | 전조 알루미늄 합금                      |
| 씰에 대한 재질 정보           | NBR<br>TPE-U(PU)                |
| 하우징에 대한 재질 정보         | 고합금 강철, 부식방지                    |
| 피스톤 로드에 대한 재질 정보      | 고합금 강철                          |