


# 진공 게이지 VAM-40-V1/0-1/8-CT

Part Number(&P): 183521

FESTO

표시 단위 bar 및 psi.  
단종 예정, 2010년까지만 가능.



## 자료 시트

특징	값
압력 게이지의 공칭 사이즈	40
연결 위치	후면 중앙
표준에 기반	DIN EN 837-1
Screw-in 볼트부 실링 타입	코팅
조립 위치	어디든
표준에 따름	DIN EN 837-1
디자인 구조	부르동관 압력 게이지
표시 범위 [bar]	-1 ... 0 bar
표시 범위 [psi]	-14.5 ... 0 psi
눈금	이중 스케일 Bar (외부) 인치 hg (내부) / psi (내부)
작동 압력	-1 ... 0 bar
작동 매체	필터처리, 윤활 압축 공기, 필터 등급 1µm 진공
연속 부하 계수	0.75
교체 부하 계수	0.66
부식 방지 등급 KBK	4
매체 온도	-20 ... 60 °C
보호 등급	IP43
주변 온도	-40 ... 60 °C
제품 중량	63 g
측정 정확도 등급	2,5
마운팅 형태	나사산
공압 연결구	G1/8
볼트 취부 못에 대한 재질 정보	고합금 강철, 부식방지
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
하우징에 대한 재질 정보	고합금 강철, 부식방지
표시창에 대한 재질 정보	PC