



솔레노이드 밸브 MFH-5/2K-FR-NA

Part Number: 183973
단종 예정 제품

FESTO

NAMUR 홀 패턴, 수동 작동, 솔레노이드 코일 및 소켓 없음.
솔레노이드 코일 및 소켓은 개별 주문.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	5/2 단동 솔레노이드
액추에이터 형태	전기적
폭	44.5 mm
표준 공칭 유량	1,000 l/min
작동 압력	2 ... 10 bar
디자인 구조	피스톤 슬라이드
Reset 형태	기계 스프링
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
공칭 사이즈	8 mm
배기 기능	유량 조절 가능
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
표준에 따름	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
수동 작동	멈춤쇠
파일럿 형태	파일럿
유량 방향	전환 가능
파일럿 압력	2 ... 10 bar
b 값	0.25
C 값	3 l/sbar
Off 스위칭 시간	90 ms
On 스위칭 시간	20 ms
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
부식 방지 등급 KBK	3
매체 온도	-10 ... 60 °C
파일럿 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
주변 온도	-5 ... 40 °C
배기구 연결	내부
공압 연결구, 포트 1	서브-베이스
공압 연결구, 포트 2	서브-베이스
공압 연결구, 포트 3	서브-베이스
씰에 대한 재질 정보	NBR