



솔레노이드 밸브 MEBH-5/3E-D-2-ZSR-C

Part Number: 184504

단종 예정 제품

중앙 플러그 콘넥터

FESTO



자료 시트

특징	값
밸브 기능	5/3 배기
액추에이터 형태	전기적
폭	54 mm
표준 공칭 유량	2,300 l/min
작동 압력	3 ... 10 bar
디자인 구조	피스톤 슬라이드
Reset 형태	기계 스프링
보호 등급	IP65
공칭 사이즈	11.5 mm
격자 치수	56 mm
배기 기능	유량 조절 가능
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
표준에 따름	ISO 5599-1
수동 작동	누름
ISO-코드	257
파일럿 형태	파일럿
파일럿 공압 공급	내부
유량 방향	전환 불가
중복에서 자유	예
forced dynamisation 확인	최소 1주일에 한번 스위칭 주기
작동 상태 표시	LCD, 황색
Off 스위칭 시간	106 ms
On 스위칭 시간	30 ms
정격 사용 시간	100%
특성 코일 자료	24 V DC: 2.5 W
허용 가능 전압 파동	+/- 10 %
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
진동 저항	이송 어플리케이션 테스트, FN 942017-4 및 EN 60068-2-6을 따르는 Severity level 1에서 테스트
충격 저항	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
매체 온도	-5 ... 50 °C
음향 압력 레벨	85 dB(A)
파일럿 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	800 g
전기 연결	중앙 플러그 원형 디자인 M12x1
마운팅 형태	서브-베이스 상 관통-홀 및 스크류 포함
파일럿 배기 포트 82	비-덕트

특징	값
파일럿 배기 포트 84	비-덕트
재질 사항	RoHS 에 승인
씰에 대한 재질 정보	HNBR NBR
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트