


원형 실린더 CRDSNU-1/2"- -P-A


Part Number(&P): 185380

FESTO

부식 방지,
DIN ISO 6432, 근접 센싱용, 콤비 디자인 끝단 고무 쿠션링 포함.
이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.
단종 예정, 2012년까지 가능



Exemplary
representation



자료 시트

특징	값
행정거리	0.4 ... 8 "
피스톤 직경	1/2"
표준에 기반	ISO 6432
쿠션	P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트
피스톤 로드 끝단	수 나사산
작동 압력	1 ... 10 bar
작동 모드	복동
작동 매체	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
부식 방지 등급 KBK	4
주변 온도	-20 ... 80 °C
6 bar에서 이론적 힘, 복귀 행정	51 N
6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정	68 N
10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수	40.1 g
공압 연결구	UNF5-44
커버에 대한 재질 정보	고합금 강철, 부식방지
씰에 대한 재질 정보	TPE-U(PU)
하우징에 대한 재질 정보	고합금 강철, 부식방지
피스톤 로드에 대한 재질 정보	고합금 강철, 부식방지