


# 원형 실린더 CRDSNU-5/8"- -P-A-S2

Part Number(&P): 185404

FESTO

부식 방지, 양쪽 방향 피스톤 로드,  
DIN ISO 6432에 기초, 무 접촉 센싱용,  
콤비 디자인, 끝단 고무 쿠션링 포함.  
이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.  
단종 예정, 2012년까지 가능



## 자료 시트

특징	값
행정거리	0.4 ... 8 "
피스톤 직경	5/8"
표준에 기반	ISO 6432
쿠션	P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트
피스톤 로드 끝단	수 나사산
작동 압력	1 ... 10 bar
작동 모드	복동
작동 매체	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
부식 방지 등급 KBK	4
주변 온도	-20 ... 80 °C
6 bar에서 이론적 힘, 복귀 행정	104 N
6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정	104 N
공압 연결구	UNF5-44