


밸브 터미널 VIMP-02-1/4-4

Part Number(&P): 18566

FESTO

G1/4, 멀티핀 연결 포함
주문시, 밸브 터미널 Configurator를 구동해 주십시오.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	5/2 단동 솔레노이드 5/2 복동 솔레노이드 5/3 공급 5/3 배기 5/3 중간 위치 닫힘
표준 공칭 유량	1,300 ... 1,600 l/min
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
전기적 연결	Multipol
최대 밸브 연수	4
주변 온도	-5 ... 50 °C
보호 등급	IP65
액추에이터 형태	전기적
밸브 터미널 타입	02
디자인 구조	피스톤 슬라이드
파일럿 공압 공급	외부 내부
밸브 터미널 구조	고정-격자
파일럿 압력	1.5 ... 10 bar
공칭 동작 전압 DC	24 V
매체 온도	-5 ... 50 °C
재질 사항	PWIS 물질 함유