

흡착 건조기


LDF-H1-N1/4-24

Part Number(&P): 185674

FESTO

건조 청결 압축 공기용.

이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.



자료 시트

특징	값
조립 위치	수평
바울 보호망	금속 바울 보호망
입력 압력 1	4 ... 10.5 bar
대기 이슬점	-40 °C
작동 매체	필터처리, 비윤활 압축 공기
CE-Zeichen (siehe Konformit?serkl?ung)	EU-EMV 가이드라인에 대응
부식 방지 등급 KBK	1
매체 온도	2 ... 50 °C
주변 온도	2 ... 50 °C
제품 중량	5,400 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
하우징에 대한 재질 정보	아연 다이캐스트