


# Y-원터치 피팅

## QSY-G1/4-6

Part Number: 186181

FESTO

360° 방향조정, 외부 6 각이 있는 수나사



## 자료 시트

| 특징                                              | 값                                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 사이즈                                             | 표준                                                               |
| 공칭 사이즈                                          | 4.8 mm                                                           |
| Screw-in 볼트부 씰링 타입                              | 씰링 링                                                             |
| 조립 위치                                           | 어디든                                                              |
| 디자인                                             | Y자형                                                              |
| 컨테이너 사이즈                                        | 10                                                               |
| 디자인 구조                                          | Push/Pull 원리                                                     |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa                                               |
| 작동 압력 전체 온도 범위                                  | -0.95 ... 6 bar                                                  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi                                               |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0.095 ... 1.4 MPa                                               |
| 온도에 따른 작동압력                                     | -0.95 ... 14 bar                                                 |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13.775 ... 203 psi                                              |
| 해양 등급(Maritime classification)p                 | 인증서 확인                                                           |
| 작동 매체                                           | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>www.festo.com에서의 제조업체 선언에 따른 용수 |
| 작동 및 파일럿 매체 확인                                  | 운할 작동 가능                                                         |
| 부식 방지 등급 KBK                                    | 1 - 부식 용력 수준 낮음                                                  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                |
| 주변 온도                                           | -10 ... 80 °C                                                    |
| 공칭 조임 토크                                        | 9 Nm                                                             |
| 공칭 조임 토크의 공차                                    | ± 20 %                                                           |
| 제품 중량                                           | 25 g                                                             |
| 출력의 수량                                          | 2                                                                |
| 공급 라인의 수량                                       | 1                                                                |
| 마운팅 형태                                          | 외부 육각형 A/F 17                                                    |
| 공압 연결구, 포트 1                                    | 수 나사산 G1/4                                                       |
| 공압 연결구, 포트 2                                    | 외경 6mm 튜브용                                                       |
| 해제 링의 색상                                        | 청색                                                               |
| 재질 사항                                           | RoHS 에 승인                                                        |
| 하우징 소재                                          | PBT                                                              |
| Release ring 소재                                 | POM                                                              |
| 튜브 씰 소재                                         | NBR                                                              |
| 튜브 고정 클로 소재                                     | 고합금 강철, 부식방지                                                     |