


# 원터치 피팅 QS-V0-G1/2-12

Part Number: 186324

FESTO

수 나사산 외부 육각형



## 자료 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 사이즈	11 mm
재료 발화점 실험	UL94 V-0(하우징) UL94 V-0(릴리스 링)
Screw-in 볼트부 씰링 타입	씰링 링
디자인	직선 형태
컨테이너 사이즈	1
디자인 구조	Push/Pull 원리
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
작동 압력에 주의	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	0 ... 60 °C
공칭 조임 토크	26 Nm
공칭 조임 토크의 공차	± 20 %
제품 중량	40 g
마운팅 형태	외부 육각형 A/F 24
공압 연결구, 포트 1	수 나사산 G1/2
공압 연결구, 포트 2	외경 12mm 튜브용
해제 링의 색상	흑색
나사산 플러그 소재	다이어프램 밸브
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PBT
나사 씰 소재	알루미늄 PBT
Release ring 소재	PBT
튜브 씰 소재	NBR
튜브 고정 클로 소재	고합금 강철, 부식방지 황동