


# 연결 케이블 KMP2-03-V-X-26

Part Number(&P): 18681

FESTO

케이블 길이는 1에서 99 m까지 가능  
단종 예정, 2012년까지 가능



## 자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
작동 전압 범위 AC	<= 250 V
작동 전압 범위 DC	<= 300 V
허용 가능 전류 부하	7.5 A
보호 등급	IP65
주변 온도	-5 ... 80 °C -20 ... 80 °C
전기 연결	플러그 소켓 26-핀
케이블 구조	26 x 0,75 mm <sup>2</sup>
케이블 직경	15 mm
마운팅 형태	슬리브 너트 포함
색상 코드, 심 절연	검정 배선에 연속으로 1에서 26까지 흰색 넘버링
싧에 대한 재질 정보	CR 광 및 오일 방지
하우징에 대한 재질 정보	구리 합금 니켈 도금
케이블 피복에 대한 재질 정보	PVC
크림프 콘넥터용 재질 정보	구리 합금 금 도금