

연결 케이블
KM12-M12-GSGD-5
 Part Number: 18686



자료 시트

특징	값
작동 전압 범위 AC	<= 60 V
작동 전압 범위 DC	<= 75 V
허용 가능 전류 부하	2.8 A
보호 등급	IP67
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-5 ... 70 °C
주위 온도	-30 ... 70 °C
전기 연결	플러그 일자형 / 소켓 일자형 M12x1 / M12x1 4-핀 / 4-핀
케이블 구조	4x0,25
케이블 길이	5 m
케이블 피복 색상	회색
케이블 피복에 대한 재질 정보	PUR