


DUO 케이블
KM12-DUO-M8-GDWD
 Part Number: 18688



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
작동 전압 범위 AC	<= 60 V
작동 전압 범위 DC	<= 75 V
허용 가능 전류 부하	2.8 A
보호 등급	IP67
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-5 ... 70 °C
주위 온도	-30 ... 70 °C
제품 중량	61 g
전기 연결	플러그 일자형 / 소켓 일자형 M12x1 / M8 4-핀 / 3-핀
케이블 구조	2x(3x0,25)
케이블 직경	4.5 mm
케이블 길이	0.6 m
마운팅 형태	관통 홀 포함 나사산 플러그 포함 슬리브 너트 포함
잠금 너트에 대한 재질 정보	황동 니켈 도금
하우징에 대한 재질 정보	PUR
케이블 피복에 대한 재질 정보	PUR
크림프 콘넥터용 재질 정보	황동 금 도금