


**플러그**  
**SEA-GS-M8**  
Part Number: 18696

FESTO



**자료 시트**

특징	값
표준에 기반	EN 61076-2-101 EN 61984
마운팅 형태	나사산 스템 포함
조립 위치	어디든
제품 중량	9 g
전기 연결	3-핀 M8x1 일자형 플러그 / 납땜 연결
작동 전압 범위 DC	<= 60 V
작동 전압 범위 AC	<= 60 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	3 A
서지 강도	1.5 kV
케이블 패킹 연결	Pg7
허용 가능 케이블 직경	3.5 ... 5 mm
종단 단면	0.25 mm <sup>2</sup>
보호 등급	IP67
주변 온도	-40 ... 85 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU 저전압 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
하우징 소재	PA
하우징 색상	흑색
유니언 너트 소재	다이아프램 밸브
전기 접점 소재	황동 금 도금