


핀 어댑터 SIE-GA

Part Number(&P): 18780

FESTO



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
표준에 기반	EN 61076-2-101 EN 61984
작동 전압 범위 AC	250 V
작동 전압 범위 DC	250 V
서지 강도	2.5 kV
40°C에서 허용 가능 전류 부하	4 A
오염 등급	3
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응
보호 등급	IP67
주변 온도	-25 ... 85 °C
잠금용 최대 조임 토크	0.6 Nm
제품 중량	23.5 g
전기 연결	4-핀 디자인 A M12x1 플러그 일자형
마운팅 형태	슬리브 너트 포함
잠금 너트에 대한 재질 정보	다이어프램 밸브
재질 사항	RoHS 에 승인
크림프 콘넥터용 재질 정보	황동 니켈 및 금 도금