

콘넥터 블록 CPE18-PRSGO-2

Part Number: 187831


Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

열린 PRS 덕트 포함 CP 밸브용.

G 연결구 피팅만이 이 매니폴드에 사용 가능.

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면
찾으실 수 있습니다.

FESTO



자료 시트

특징	값
최대 밸브 연수	2
버스트 압력	3 MPa
작동 압력 MPa	-0.09 ... 1 MPa
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
제품 중량	170 g
서브-베이스에 대한 마운팅 방법	관통 홀 포함 Top-hat 레일 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/2
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PA-강화